## Miele

## PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Volume du tambour 300.00
  I 300.00 I, capacité de charge ??
- Insertion simplifiée seulement 711 mm de large
- Transport simple Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles PerfectDry

Code EAN: 4002516431329 / Numéro de matériel: 11772710 / Ancien Numéro de matériel: 52830311D

| Ancient Numero de materiel. 32030311D                     |                            |
|---|----------------------------|
| Design et modèle  |                            |
| Modèle  | SlimLine                   |
| Gamme   | Professionnel              |
| Façade  | Gris acier                 |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:25                | 12,0                       |
| Charge avec rapport de remplissage de 1:20                | 15,0                       |
| Volume du tambour en l                                    | 300,00                     |
| Système de séchage  | Évacuation d'air           |
| Ouverture de porte [Ø] en mm                              | 520                        |
| Angle d'ouverture de porte en degrés                      | 180                        |
| Charnière de porte  | Gauche                     |
| Tambour en inox   | •                          |
| Tambour Aérogliss en inox                                 | Non                        |
| Application   |                            |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration                | •                          |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements    | •                          |
| médicalisés   |                            |
| Convient au Facility Management                           | •                          |
| Convient aux laveries et aux pressings                    | •                          |
| Convient aux universités, écoles et crèches               | •                          |
| Convient aux hôpitaux                                     | •                          |
| Convient aux clubs de sport                               | •                          |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de | •                          |
| fitness   |                            |
| Performances  |                            |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h                   | 11,50                      |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg               | 0,59                       |
| Durée de programme en min.                                | 33                         |
| Commande  |                            |
| Type de commande  | Profitronic B Plus         |
| Possibilité de programmation                              | Réglages défin. Paramètres |
| Commande de programme                                     | Commande d'humidité        |
|   | résiduelle                 |
| Affichage du temps restant                                | •                          |
| Affichage de déroulement de programme                     | ·                          |
| Bandeau de commande avec inscription en texte clair       | •                          |
| Langues d'affichage paramétrables                         | •                          |
| Programmes base/groupes act.                              |                            |
| Programmes de base  | •                          |
| Raccordement électr. standard                             |                            |
| Type de chauffage   | Électrique                 |
| Raccordement électrique                                   | 3N AC 380-415V 50HZ        |
| Puissance de chauffe électrique en kW                     | 12,20-14,50                |
| Puissance totale de raccordement en kW                    | 13,60-15,20                |
| Protection par fusible en A                               | 25                         |
| Dimensions et poids                                       |                            |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm                 | 1800                       |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm                 | 711                        |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm              | 1089                       |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm                 | 1810                       |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm                 | 800                        |
|   |                            |



## PT 8303 SL [PTB Plus EL VZS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



| Dimension extérieure, profondeur brute en mm         | 1180                |
|--|---------------------|
| Poids net en kg                                      | 139,0               |
| Poids brut en kg                                     | 159                 |
| Charge au sol maximale en N                          | 1584                |
| Valeurs d'émissions                                  |                     |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste    | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h           | 1,70                |
| Équipement   |                     |
| Rotation alternée du tambour intelligente            | •                   |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante         | •                   |
| PerfectDry   | •                   |
| Aubes Softlift                                       | •                   |
| Fonction Délicat                                     | •                   |
| Socle mobile   | •                   |
| Accessoires indépendants de l'appareil               | •                   |
| Possibilités de raccordement                         |                     |
| Monnayeur (option)                                   | •                   |
| Interface série RS 232 (option)                      | •                   |
| Interface optique pour l'accès SAV                   | •                   |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | •                   |
| Normes, labels et marquages                          |                     |
| CE   | <u> </u>            |
| VDE  | <u>•</u>            |
| Protection contre les projections d'eau IP X4        | •                   |
| DEEE   | •                   |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE    | •                   |