

## PT 8303 SL [PTB Plus G VZS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés gris fer, gaz en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Volume du tambour 300.00 l 300.00 l, capacité de charge 15.0 kg
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516431152 / Numéro de matériel: 11772770 / Ancien Numéro de matériel: 52830305D

Design et modèle	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Façade	Gris acier
Capacité de chargement en kg	15,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:20	15,0
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	13,90
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,02
Durée de programme en min.	27
Commande	
Type de commande	Profitronic B Plus
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	0,80
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089

PT 8303 SL [PTB Plus G VZS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés gris fer, gaz  
en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Code EAN: 4002516431152 / Numéro de matériel: 11772770 /

Ancien Numéro de matériel: 52830305D

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	145,0
Poids brut en kg	165
Charge au sol maximale en N	1643
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•