

## PWM 916 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volume du tambour 140 l, capacité 16.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516433439 / Numéro de matériel: 11776200 / Ancien Numéro de matériel: 51916013EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	16,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	140
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,14
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	5,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	99,2

PWM 916 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516433439 / Numéro de matériel: 11776200 /

Ancien Numéro de matériel: 51916013EU

Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	182,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,24
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	3,21
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	94,4
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	178,1
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,96
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	1,33
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	43
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	92,8
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,60
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	91,2
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,48
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	53
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	0,96
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1075
Facteur g	462
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•

PWM 916 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.

Code EAN: 4002516433439 / Numéro de matériel: 11776200 /  
Ancien Numéro de matériel: 51916013EU

<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Puissance totale de raccordement en kW	14,60
Protection par fusible en A	25
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Puissance totale de raccordement en kW	14,60
Protection par fusible en A	25
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1705
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	835
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1862
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	387,0
Poids brut en kg	408
Charge au sol maximale en N	5581
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	65 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	92
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•

PWM 916 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516433439 / Numéro de matériel: 11776200 /

Ancien Numéro de matériel: 51916013EU

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	355
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	82
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	71
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	130
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	91
Carrés microfibres, 100 g [nombre]	160
Franges microfibres, 150 g [nombre]	105
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•