


APCL 084

Socle ouvert, 15 cm de hauteur

pour un chargement et déchargement ergonomiques du lave-linge et sèche-linge.




Code EAN: 4002516433590 / Numéro de matériel: 11776560 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590084D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE

APCL 084

Socle ouvert, 15 cm de hauteur

pour un chargement et déchargement ergonomiques du lave-linge et sèche-linge.



Code EAN: 4002516433590 / Numéro de matériel: 11776560 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590084D

Matériau

Tôle d'acier galv.,  
pulvérisée

Couleur

Gris fer

**Dimensions et poids**

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

150

Dimension extérieure, largeur nette en mm

602

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

619

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

177

Dimension extérieure, largeur brute en mm

630

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

640

Poids net [kg]

9,00

Poids brut en kg

10,50