

APCL 086

Socle ouvert avec bac de récupération des peluches, 30 cm de hauteur pour filtrer les peluches et les grosses particules du bain lessiviel.



- Pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge
- Pour raccorder le lave-linge à une évacuation murale existante

Code EAN: 4002516433613 / Numéro de matériel: 11776590 / Ancien Numéro de matériel: 59590086D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produit/accessoire	
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	300
Dimension extérieure, largeur nette en mm	602
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	860
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	325
Dimension extérieure, largeur brute en mm	630
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	900
Poids net [kg]	23,00
Poids brut en kg	25,00