

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Volume du tambour 110 l, capacité 12.0 kg
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte

Code EAN: 4002516434146 / Numéro de matériel: 11778000 / Ancien Numéro de matériel: 51912013EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	12,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	12,0
Volume du tambour en l	110
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,14
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	5,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516434146 / Numéro de matériel: 11778000 / Ancien Numéro de matériel: 51912013EU

Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	74,4
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	142,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,68
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	2,50
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	70,8
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	139,9
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,72
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	1,00
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	42
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	69,6
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,20
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	68,4
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,36
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	31
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	54
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	47
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1150
Facteur g	458
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.

Code EAN: 4002516434146 / Numéro de matériel: 11778000 /

Ancien Numéro de matériel: 51912013EU

Détection de jauge vide

•

Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	924
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1792
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	316,0
Poids brut en kg	336
Charge au sol maximale en N/m ²	4843

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	65 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48

Équipement

Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle avec pesée intégrée	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en %	91
------------------------	----

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516434146 / Numéro de matériel: 11778000 /

Ancien Numéro de matériel: 51912013EU

Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	10
Casques de protection [nombre]	3
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	289
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	64
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	56
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	100
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	72
Carrés microfibrés, 100 g [nombre]	120
Franges microfibrés, 150 g [nombre]	80
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•