

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

avec module de dosage et commande librement programmable.



- Volume du tambour 240 l, capacité 24.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes pour chaque application
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 43 %*, Facteur G541

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516440512 / Numéro de matériel: 11787980 / Ancien Numéro de matériel: 51624108ZER

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Professionnel
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	24,0
Volume du tambour en l	240
Ouverture de porte [Ø] en mm	430
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	9,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,26
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	8,80
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	216,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	6,24
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	60
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	211,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	2,40
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	212,3
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	5,04
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	46
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	212,5

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

avec module de dosage et commande librement programmable.



Code EAN: 4002516440512 / Numéro de matériel: 11787980 /

Ancien Numéro de matériel: 51624108ZER

Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude 1,44

Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO 36

Humidité résiduelle en rinçage à froid en % 46

Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % 43

Vitesse d'essorage en tr/min. 1100

Facteur g 541

Heures de fonctionnement testées 30000

Commande

Type de commande Profitronic M

Possibilité de programmation Programmation libre

Départ différé max. en h Sélection libre

Affichage du temps restant •

Affichage de déroulement de programme •

Langues d'affichage paramétrables •

Programmes base/groupes act.

Programmes de base •

Programmes pour l'hôtellerie et la restauration •

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés •

Programmes pour le Facility Management •

Programmes pour le nettoyage des textiles •

Programmes pour les artisans •

Programmes pour les pompiers et les services de secours •

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries •

Programmes pour les hôpitaux •

Programmes pour les clubs de sport •

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness •

Dosage

Bac à produits 3 compléments

Module de dosage liquide (option) •

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] 12

Détection de jauge vide •

Raccordement électr. standard

Type de chauffage Électrique

Raccordement électrique 3N AC 380-415V 50-60HZ

Puissance de chauffe en kW 24,00

Puissance totale de raccordement en kW 25,00

Protection par fusible en A 50

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique 3 AC 480V 60HZ

Puissance de chauffe en kW 22,50

Puissance totale de raccordement en kW 27,10

Protection par fusible en A 40

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre] 3x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange DN 70

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm 1643

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.
avec module de dosage et commande librement programmable.