

PDR 522 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 400.00 l , capacité de charge 16.0 kg – 22.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516443476 / Numéro de matériel: 11795610 / Ancien Numéro de matériel: 52522008EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris fer
Capacité de chargement en kg	22,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:23	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	22,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	400,00
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	22,10
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,52
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,52
Durée de programme en min.	24
Commande	
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	22,50
Puissance totale de raccordement en kW	23,50
Protection par fusible en A	50

PDR 522 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516443476 / Numéro de matériel: 11795610 / Ancien Numéro de matériel: 52522008EU

Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	27,00
Puissance totale de raccordement en kW	28,20
Protection par fusible en A	50
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1162
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1254
Poids net en kg	198,9
Poids brut en kg	213
Charge au sol maximale en N	2275
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	62 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,60
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Capacités	
Torchons, 22 g [nombre]	364
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
Labels de conformité	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•