


PW 6163 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 160 l, capacité 16.0 kg
- Dosage des produits liquides & programme de désinfection ***
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 % ***, Facteur G400

* Pour que le produit liquide s'écoule parfaitement, le module de dosage du liquide est équipé d'un raccordement supplémentaire à l'eau froide.

** Ces lave-linge aseptiques ne possèdent pas de bacs à détergent, car le dosage est effectué par l'intermédiaire du module de dosage intégré.

*** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.


Code EAN: 4002516446910 / Numéro de matériel: 11812770 / Ancien Numéro de matériel: 51616309ZER

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge barrière
Gamme	Professionnel
Façade	Gris acier
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	160
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	366
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	366
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	9,63
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,13
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	63
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	400
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage de temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 6163 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516446910 / Numéro de matériel: 11812770 /

Ancien Numéro de matériel: 51616309ZER

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
---	---

Programmes pour le Facility Management	•
--	---

Programmes pour le nettoyage des textiles	•
---	---

Programmes pour les artisans	•
------------------------------	---

Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
---	---

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
---	---

Programmes pour les hôpitaux	•
------------------------------	---

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
--	---

Dosage

Module de dosage liquide	•
--------------------------	---

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
---	----

Détection de jauge vide	•
-------------------------	---

Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
-------------------	------------

Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
-------------------------	--------------------

Puissance de chauffe en kW	15,00
----------------------------	-------

Puissance totale de raccordement en kW	18,00
--	-------

Protection par fusible en A	25
-----------------------------	----

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
---------------------	---------------------------

Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
---------------------	---------------------------

Vanne de vidange	DN 70
------------------	-------

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1718
---	------

Dimension extérieure, largeur nette en mm	1153
---	------

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1070
--	------

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1800
---	------

Dimension extérieure, largeur brute en mm	1310
---	------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1138
--	------

Poids net en kg	630,0
-----------------	-------

Poids brut en kg	648
------------------	-----

Charge au sol maximale en N/m ²	7479
--	------

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	70 dB(A) re 20 µPa
---	--------------------

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,50
--	------

Équipement

Essorage préalable breveté	•
----------------------------	---

Traitement des lavettes	•
-------------------------	---

Contrôle anti-balourd	•
-----------------------	---

Surveillance de la température	•
--------------------------------	---

Deux éclairages d'écran sur le côté propre	•
--	---

Positionnement et arrêt automatiques du tambour	•
---	---

Résistance spéciale	•
---------------------	---

Contrôle de capacité automatique+	•
-----------------------------------	---

Débitmètre (option)	•
---------------------	---

Boîtier de communication	•
--------------------------	---


Bouton d'arrêt d'urgence	•
--------------------------	---

Accessoires indépendants de l'appareil	•
--	---

PW 6163 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516446910 / Numéro de matériel: 11812770 /
Ancien Numéro de matériel: 51616309ZER

Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Saisie des données d'exploitation	•
Recyclage de l'eau (option)	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	84
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	73
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	133
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	94
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•