

PW 6243 [EL WEK MF UG]

Lave-linge professionnel aseptique avec socle, chauffage électrique en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 240 l, capacité 24.0 kg
- Dosage des produits liquides & programme de désinfection*
- Meilleure qualité Miele – Hydrogliss et Façade inox
- Efficacité grâce à une consommation et un pic de délestage réduits
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 %**, Facteur G360

* Pour que le produit liquide s'écoule parfaitement, le module de dosage du liquide est équipé d'un raccordement supplémentaire à l'eau froide.

** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516447153 / Numéro de matériel: 11812950 / Ancien Numéro de matériel: 51624326ZER

| Design et modèle | |
|--|---------------------|
| Modèle | Lave-linge barrière |
| Gamme | Professionnel |
| Façade | Inox |
| Rapport de remplissage | 1:10 |
| Capacité de chargement en kg | 24,0 |
| Volume du tambour en l | 240 |
| Ouverture de porte [L] en mm côté propre | 352 |
| Ouverture de porte [H] en mm côté propre | 593 |
| Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé | 352 |
| Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé | 593 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 153 |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour Hydrogliss | • |
| Application | |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Performances | |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude | 10,63 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,09 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide | 68 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude | 53 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 50 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 46 |
| Vitesse d'essorage en tr/min. | 975 |
| Facteur g | 360 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | Profitronic M |
| Possibilité de programmation | Programmation libre |
| Départ différé max. en h | Sélection libre |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Programmes base/groupes act. | |
| Programmes de base | • |
| Programmes pour l'hôtellerie et la restauration | • |
| Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés | • |
| Programmes pour le Facility Management | • |
| Programmes pour le nettoyage des textiles | • |

PW 6243 [EL WEK MF UG]

Lave-linge professionnel aseptique avec socle, chauffage électrique en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447153 / Numéro de matériel: 11812950 / Ancien Numéro de matériel: 51624326ZER

| | |
|--|---|
| Programmes pour les artisans | • |
| Programmes pour les pompiers et les services de secours | • |
| Programmes pour les haras/centres équestres/écuries | • |
| Programmes pour les hôpitaux | • |
| Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness | • |

Dosage

| | |
|---|---------------|
| Bac à produits | 4 compléments |
| Module de dosage liquide | • |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Détection de jauge vide | • |

Raccordement électr. standard

| | |
|--|--------------------|
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 24,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 25,00 |
| Protection par fusible en A | 50 |

Raccordement à l'eau/vidange

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Eau froide [nombre] | 2x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange | DN 70 |

Dimensions et poids

| | |
|--|-------|
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1718 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 1384 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 1070 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1800 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1570 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1138 |
| Poids net en kg | 851,0 |
| Poids brut en kg | 838 |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 9808 |

Valeurs d'émissions

| | |
|---|--------------------|
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 9,00 |

Équipement

| | |
|---|---|
| Essorage préalable breveté | • |
| Traitement des lavettes | • |
| Contrôle anti-balourd | • |
| Surveillance de la température | • |
| 2e écran du côté propre | • |
| Positionnement et arrêt automatiques du tambour | • |
| Socle monté, inox | • |
| Résistance spéciale | • |
| Contrôle de capacité automatique+ | • |
| Débitmètre (option) | • |
| Boîtier de communication | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |

Efficacité et durabilité

| | |
|------------------------|----|
| Taux de recyclage en % | 95 |
|------------------------|----|

PW 6243 [EL WEK MF UG]

Lave-linge professionnel aseptique avec socle, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447153 / Numéro de matériel: 11812950 /
Ancien Numéro de matériel: 51624326ZER

Possibilités de raccordement

| | |
|---|---|
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Module à interface RS 232 (option) | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie | • |
| Saisie des données d'exploitation | • |
| Recyclage de l'eau (option) | • |

Capacités

| | |
|---|-----|
| Couettes synthétiques [nombre] | 3 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 6 |
| Couettes plumes [nombre] | 3 |
| Oreillers plumes [nombre] | 6 |
| Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre] | 126 |
| Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre] | 109 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] | 200 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] | 141 |

Normes, labels et marquages

| | |
|---|---|
| CE | • |
| VDE-CEM | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |