


PW 6323 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 320 l, capacité 32.0 kg
- Dosage des produits liquides & programme de désinfection *
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 41 % **, Facteur G360

* Pour que le produit liquide s'écoule parfaitement, le module de dosage du liquide est équipé d'un raccordement supplémentaire à l'eau froide.

** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.


Code EAN: 4002516447238 / Numéro de matériel: 11813050 /
Ancien Numéro de matériel: 51632308ZER

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge barrière
Gamme	Professionnel
Façade	Gris acier
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	32,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	593
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	593
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	10,31
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,12
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	61
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	47
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	41
Vitesse d'essorage en tr/min.	975
Facteur g	360
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•

PW 6323 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux




Code EAN: 4002516447238 / Numéro de matériel: 11813050 / Ancien Numéro de matériel: 51632308ZER

Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Dosage	
Module de dosage liquide	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	31,00
Protection par fusible en A	63
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1718
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1070
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1800
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1758
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1138
Poids net en kg	860,0
Poids brut en kg	878
Charge au sol maximale en N/m ²	10741
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	71 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	11,20
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Deux éclairages d'écran sur le côté propre	•
Positionnement et arrêt automatiques du tambour	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•

PW 6323 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447238 / Numéro de matériel: 11813050 /

Ancien Numéro de matériel: 51632308ZER

Module à interface RS 232 (option)	•
------------------------------------	---

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
---	---

Saisie des données d'exploitation	•
-----------------------------------	---

Recyclage de l'eau (option)	•
-----------------------------	---

Capacités	
-----------	--

Couettes synthétiques [nombre]	4
--------------------------------	---

Oreillers synthétiques [nombre]	8
---------------------------------	---

Couettes plumes [nombre]	4
--------------------------	---

Oreillers plumes [nombre]	8
---------------------------	---

Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	168
--	-----

Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	145
--	-----

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	267
---	-----

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	188
---	-----

Normes, labels et marquages	
-----------------------------	--

CE	•
----	---

VDE-CEM	•
---------	---

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
---	---

DEEE	•
------	---

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
---	---