

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

convient aux applications marines, tiroir à produits, dosage liquide.



Code EAN: 4002516447429 / Numéro de matériel: 11813970 /
Ancien Numéro de matériel: 51632105SOM

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal
Gamme	Professionnel
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	32,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [Ø] en mm	430
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss en inox	•
Application	
Convient à la marine	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	9,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,25
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	8,80
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	288,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	8,00
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	61
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	281,6
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	3,20
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	281,6
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	6,20
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	47
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	284,8
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	1,60
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	37
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	47

- Grande variété de programmes – Programmes pour chaque application
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 47 %*, Facteur G 447
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Volume du tambour 320 l, capacité 32.0 kg

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

convient aux applications marines, tiroir à produits, dosage liquide.



Code EAN: 4002516447429 / Numéro de matériel: 11813970 /

Ancien Numéro de matériel: 51632105SOM

Vitesse d'essorage en tr/min.	1000
Facteur g	447
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Module de dosage liquide	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50-60HZ
Puissance de chauffe en kW	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	31,00
Protection par fusible en A	63
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1643
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1280
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1710
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1336
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1530
Poids net en kg	648,0
Poids brut en kg	699

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

convient aux applications marines, tiroir à produits, dosage liquide.

Code EAN: 4002516447429 / Numéro de matériel: 11813970 /

Ancien Numéro de matériel: 51632105SOM

Charge au sol maximale en N 9206

Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	73 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	4,70
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	96
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Recyclage de l'eau (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	26
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	168
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	188
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
RCM	•

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

convient aux applications marines, tiroir à produits, dosage liquide.



Code EAN: 4002516447429 / Numéro de matériel: 11813970 /

Ancien Numéro de matériel: 51632105SOM

EAC

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•