

DGC 7350

Four vapeur combiné

cuisson vapeur, four, rôtissage ac mise en réseau, TasteControl + éclairage LED.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats exceptionnels – technologie vapeur MonoSteam
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Nettoyage facile – équipement PerfectClean

A+

Code EAN: 4002516587132 / Numéro de matériel: 11818960 / Ancien Numéro de matériel: 22735042F

Modèle et design	
Four vapeur combiné	•
ContourLine	•
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Rôtissage automatique	•
Cuisson vapeur	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Chaleur tournante Eco	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•

DGC 7350

Four vapeur combiné

cuisson vapeur, four, rôtissage ac mise en réseau, TasteControl + éclairage LED.



Code EAN: 4002516587132 / Numéro de matériel: 11818960 / Ancien Numéro de matériel: 22735042F

Réglages personnalisés

•

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20

Confort d'entretien

Surface inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte en émail avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Résistance de grill rabattable	•
Production de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Programmes d'entretien	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•

Alimentation eau/dif. vapeur

MonoSteam	•
Générateur vapeur, puissance en kW	2,20
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,0
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage des touches	•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	250
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	70
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions d'appareil (l x h x p) en mm	595 x 596 x 569

DGC 7350

Four vapeur combiné

cuisson vapeur, four, rôtissage ac mise en réseau, TasteControl + éclairage LED.



Code EAN: 4002516587132 / Numéro de matériel: 11818960 /

Ancien Numéro de matériel: 22735042F

Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 596 x 569
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	569
Profondeur de l'appareil en mm	569,3
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	42,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	1
Plats de cuisson en inox non perforés	1
Pastilles détartrantes	2

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7350

Four vapeur combiné

cuisson vapeur, four, rôtissage ac mise en réseau, TasteControl + éclairage LED.




installation H7000 XL, installation drawing




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings