

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1400 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène contre les virus



Code EAN: 4002516463450 / Numéro de matériel: 11847540 / Ancien Numéro de matériel: 11CH8701F

- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®*
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes**
- Lavage rapide et économique, même d'une seule pièce – SingleWash
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home***
- Écran et commande confortable du bout du doigt – ComfortSensor

* Brevet EP 2 784 205

** Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 1110/18.

*** Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite Pearlfinish
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	67
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	219

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1400 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène contre les virus



Code EAN: 4002516463450 / Numéro de matériel: 11847540 /

Ancien Numéro de matériel: 11CH8701F

Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
EcoFeedback	•
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Nettoyage machine	•
Textiles neufs	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1400 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène contre les virus



Code EAN: 4002516463450 / Numéro de matériel: 11847540 /

Ancien Numéro de matériel: 11CH8701F

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm	600
Poids en kg	94
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,60
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2

Accessoires fournis

3 capsules	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά