

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- Lavage rapide et économique, même d'une seule pièce – SingleWash
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités*
- Écran et commande confortable du bout du doigt – ComfortSensor

* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516463450 / Numéro de matériel: 11847540 / Ancien Numéro de matériel: 11CH8701F

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite Pearlfinish
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	67
Durée du programme « ECO 40-60 » à capacité nominale	2,19
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



Code EAN: 4002516463450 / Numéro de matériel: 11847540 /

Ancien Numéro de matériel: 11CH8701F

EcoFeedback	•
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Nettoyage machine	•
Textiles neufs	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Qualité	
Contrepoids en fonte grise	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



Code EAN: 4002516463450 / Numéro de matériel: 11847540 /

Ancien Numéro de matériel: 11CH8701F

Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Poids en kg	94
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Accessoires fournis	
3 capsules	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά