

TWW780WP Passion
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- SteamFinish défroisse et rafraîchit pour gagner du temps lors du repassage
- SilenceDrum* réduit le bruit pour un séchage bien plus silencieux
- Le panier de séchage Miele protège les textiles délicats
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'App avec Miele@home**

* Brevet EP 4 163 433

** Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516485063 / Numéro de matériel: 11848910 / Ancien Numéro de matériel: 12WV7802F

| | |
|---|-------------------------------|
| Modèle | |
| Installation en colonne | • |
| Côte à côte | • |
| Encastrable sous plan | • |
| Ouverture de porte | Gauche, modifiable |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Type | |
| Marque de produit | T1 White Edition |
| Sèche-linge pompe à chaleur | • |
| Design | |
| Couleur de l'appareil | Blanc lotus |
| Coloris du bandeau | Blanc lotus |
| Design de porte | Alu argent avec bague chromée |
| Type de bandeau de commande | incliné à 5° |
| Type de commande | Commande tactile |
| Écran | MTouch |
| Résultat de séchage | |
| Séchage parfait PerfectDry | • |
| Système de parfum FragranceDos ² | • |
| Rotation alternée du tambour | • |
| Hygiène testée | • |
| Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus | • |
| Protection du linge | |
| SilenceDrum | • |
| Charge en kg | 9,0 |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Affichage de déroulement de programme | Oui |
| Assistant de séchage | • |
| Texte d'informations | • |
| Programmes favoris | • |
| Éclairage du tambour | LED |
| MultiLingua | • |
| Silence System pour un plus grand silence | • |
| Réservoir d'eau de condensation | • |
| Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré | • |
| AddLoad | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+++ |
| Plus économique que la valeur seuil (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++ | 10% |
| Consommation électrique annuelle en kWh | 174 |
| Durée du programme standard en min | 220 |
| Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge | 62 |
| Classe d'efficacité de condensation | A |

TWW780WP Passion
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



Code EAN: 4002516485063 / Numéro de matériel: 11848910 /
Ancien Numéro de matériel: 12WW7802F

Consommation électrique en kWh à pleine charge,
programme standard coton avec séchage normal 1,47

| | |
|------------------------------------|-----|
| EcoFeedback | • |
| Technologie EcoDry | • |
| Échangeur thermique sans entretien | • |
| Moteur ProfiEco | • |
| Programmes de séchage | |
| Automatic + | • |
| Coton | • |
| Coton flèche | • |
| Entretien facile | • |
| Linge délicat | • |
| Chemises | • |
| Finish Soie | • |
| Finish laine | • |
| Programme Express | • |
| Jeans | • |
| Textiles modernes | • |
| Imperméabilisation | • |
| Textiles sport | • |
| Oreiller normal | • |
| Grand oreiller | • |
| Coton hygiène | • |
| Air froid | • |
| Air chaud | • |
| Programme panier | • |
| Extra silencieux | • |
| Défroissage | • |
| Draps | • |
| Finish vapeur | • |
| Options de séchage | |
| Rotation infroissable | • |
| Séchage doux plus | • |
| Rafraîchir | • |
| Eco | • |
| Signal sonore | • |
| Quick | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
| Qualité | |
| Aubes souples | • |
| Sécurité | |
| Code PIN | • |
| Affichage « Vider réservoir » | • |
| Affichage « Nettoyer filtres » | • |
| Interface optique | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions en mm (largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 643 |

TWW780WP Passion

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



Code EAN: 4002516485063 / Numéro de matériel: 11848910 /

Ancien Numéro de matériel: 12WV7802F


| | |
|---|---------------------|
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm | 1077 |
| Poids en kg | 62 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 1,10 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,0 |
| Contient des gaz à effet de serre fluorés | • |
| Fermeture hermétique | • |
| Type de réfrigérant | R134a |
| Quantité de fluide frigorigène en kg | 0,48 |
| Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e | 1430 |
| Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e | 686,00 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Flacon de parfum | • |
| Bon pour un second flacon de parfum | • |
| Bon d'achat pour un panier de séchage | • |

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm