

DAS 2920 EXTA

Hotte murale

à combiner avec un ventilateur externe





- Design classique : panneau inox de 90 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération

C

Code EAN: 4002516495840 / Numéro de matériel: 11862390 / Ancien Numéro de matériel: 28S2921SD

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Fonctionnement externe	•
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Coloris	Inox
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	109,5
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	275 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	896
Hauteur du fût en mm	36
Profondeur du fût en mm	273
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DAS 2920 EXTA
Hotte murale
à combiner avec un ventilateur externe



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings