

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle professionnel pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 36 min*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 / Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

Design et modèle

Construction	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Gamme	SmartBiz
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Parois latérales	Blanc brillant
Coloris du bandeau	Cleansteel Inox antirayure

Application

Convient aux pensions de famille	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•

Performances

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	36
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500

Miele MOVE

Interconnectivité avec Miele MOVE	•
-----------------------------------	---

Commande

Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	8
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Indication de contrôle du filtre	•

Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Puissance totale de raccordement en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle professionnel pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /

Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm 100

Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	970
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Cuve utile, hauteur en mm	540
Cuve utile, largeur en mm	510
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	56
Poids brut en kg	64
Charge au sol maximale en N/m ²	1000

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	0,0

Programmes

Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•

Aménagement des paniers

Équipement de paniers Comfort	•
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

Équipement

Séchage	Séchage additionnel, Assistance au séchage AutoOpen, Séchage actif par condensation
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle professionnel pose libre

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /
Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Module Wi-Fi	•
Efficacité et durabilité	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12,0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•