

APRI 315

Paraffine spéciale repasseuses
pour un entretien optimal de la presse.



- Utilisable avec une toile de paraffinage
- Contenu : 0,400 kg
- Le paraffinage est nécessaire pour la longévité de la repasseuse
- Qualité de finition optimale grâce au paraffinage régulier

Code EAN: 4002516505068 / Numéro de matériel: 11901000 /
Ancien Numéro de matériel: 59530315EU

Famille produit	
Repasseuses	•
Famille produit/accessoire	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
Catégorie de produit	
Entretien de la presse	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Cire
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	210
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	205
Dimension extérieure, largeur brute en mm	85
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	85
Poids net [kg]	0,50
Poids brut en kg	0,50