

APCL 098

Réducteur de bruit

pour réduire les bruits causés par l'évacuation de l'air.



- Souple – pour une adaptation aux systèmes de câbles existants
- Longueur d'environ 110 cm
- Résistant aux températures élevées jusqu'à 200° C
- Diamètre interne : 150 mm, diamètre externe 200 mm
- Convient pour tous les types de chauffage, sauf le gaz

Code EAN: 4002516505228 / Numéro de matériel: 11901040 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590098EU

<b>Famille produit</b>	
Sèche-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PDR 511	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Réducteur de bruit	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	250
Dimension extérieure, largeur nette en mm	250
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	870
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	275
Dimension extérieure, largeur brute en mm	265
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1190

APCL 098

Réducteur de bruit

pour réduire les bruits causés par l'évacuation de l'air.

Code EAN: 4002516505228 / Numéro de matériel: 11901040 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590098EU

Poids net [kg]	1,70
Poids brut en kg	2,79

