

APWM 074

Kit de montage adaptateur de dosage

pour raccorder les pompes de dosage,  $\varnothing$  9 mm, jusqu'à une capacité de 9 kg.



- Convient pour les tuyaux de 9 mm de diamètre
- Pour les lave-linge Benchmark d'une capacité de 9 kg
- Pour quatre raccords de dosage

Code EAN: 4002516589938 / Numéro de matériel: 11902710 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510074EU

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net [kg]	0,08
Poids brut en kg	0,09