

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Sèche-linge pompe à chaleur

SlimLine : consommation d'énergie réduite sans dispositif d'évacuation coûteux.



- Volume du tambour 200.00 l  
200.00 l, capacité de charge ??
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation simple : Système de filtrage à deux niveaux

Code EAN: 4002516475842 / Numéro de matériel: 11905280 / Ancien Numéro de matériel: 52820463D

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Façade	Gris fer
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	8,5
Charge avec rapport de remplissage de 1:20	10,0
Volume du tambour en l	200,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	4,60
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,24
Durée de programme en min.	63
Commande	
Type de commande	Profitronic B Plus
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•
Programmes de base et par groupes d'activité	
Programmes de base	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur avec CleanStream
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de la pompe à chaleur en kW	6,40
Puissance totale de raccordement en kW	2,60
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1075

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Sèche-linge pompe à chaleur

SlimLine : consommation d'énergie réduite sans dispositif d'évacuation coûteux.



Code EAN: 4002516475842 / Numéro de matériel: 11905280 /

Ancien Numéro de matériel: 52820463D

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	202,0
Poids brut en kg	213
Charge au sol maximale en N	2220
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,30
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Système de filtrage à deux niveaux	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Quantité de fluide frigorigène en kg	1,35
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO <sub>2</sub> e	605
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO <sub>2</sub> e	877
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
<b>Labels de conformité</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•