

PTD 901 [WES DOS]

Lave-vaisselle professionnel à capot avec dosage et adoucisseur d'eau intégrés.



- Performance de nettoyage max.* : 1296 assiettes/h
- Le bon programme – des solutions adaptées à votre vaisselle
- Filtration de vidange – Système de filtre de premier choix
- Commande simple et flexible – écran entièrement tactile
- Flux de travail optimal – Système d'insertion de panier

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516485407 / Numéro de matériel: 11917920 / Ancien Numéro de matériel: 61090104D

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle à capot
Gamme	Professionnel
Modèle	Performance
Système de lavage	Lave-vaisselle à surchauffeur à capot
Nombre de niveaux de lavage	1
Façade	Inox
Volume du réservoir en l	35,0
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions de famille	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	300
Durée minimale de programme en s	50
Température de rinçage maximale en °C	90
Performance de nettoyage assiettes/h	1296
Performance de nettoyage verres/h	3773
Performance de nettoyage paniers/h	72
Durée de vie en cycles de lavage	438000
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Écran intégralement tactile
Marche/arrêt automatique du fonctionnement	•
Programme de lavage [nombre]	3
Température de rinçage modifiable	•
Durée de rinçage modifiable	•
Affichage de déroulement de programme, en couleur	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,20
Puissance de chauffe du réservoir en kW	2,50
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	10,80
Puissance totale de raccordement en kW	9,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	3,50

PTD 901 [WES DOS]

Lave-vaisselle professionnel à capot avec dosage et adoucisseur d'eau intégrés.



Code EAN: 4002516485407 / Numéro de matériel: 11917920 /
Ancien Numéro de matériel: 61090104D

Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	10,80
Puissance totale de raccordement en kW	13,20
Protection par fusible en A	25
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	11,70
Puissance totale de raccordement en kW	14,70
Protection par fusible en A	32
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Température maximale de l'eau d'alimentation en °C	60
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-6,00
Pompe de vidange [DN]	19
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	65
Pompe de surpression	•
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	5,35
Consommation d'eau par rinçage en l	2,20
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Réglage en hauteur maximum en mm	35,00
Dimensions extérieures avec capot fermé, hauteur en mm	1535
Dimensions extérieures avec capot ouvert, hauteur en mm	2010
Dimensions extérieures, largeur en mm	635
Dimensions extérieures, profondeur en mm	750
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1660
Dimension extérieure, largeur brute en mm	770
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	880
Cuve utile, hauteur en mm	440
Cuve utile, largeur en mm	540
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	500
Cuve utile, profondeur en mm	550
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net [kg]	137
Poids brut en kg	151
Charge au sol maximale en N/m ²	2026
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
Programmes	
Programme pour les salissures légères	•
Programme pour les salissures normales	•
Programme pour les salissures importantes	•
Options de programme supplémentaires	•
Spécial vaisselle	•

PTD 901 [WES DOS]

Lave-vaisselle professionnel à capot
avec dosage et adoucisseur d'eau intégrés.



Code EAN: 4002516485407 / Numéro de matériel: 11917920 /
Ancien Numéro de matériel: 61090104D

Trempage	•
Auto-nettoyage	•
Détartre	•
Nettoyage en profondeur	•
Aménagement des paniers	
Sans équipement des paniers	•
Équipement	
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides	•
Système de filtration très efficace	•
Filtre de protection de la pompe	•
Contrôle de tous les bras de lavage	•
Ouverture manuelle du capot	•
Démarrage du programme après fermeture du capot	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Récupération de la chaleur des eaux usées	•
Affichage de la température du réservoir et du surchauffeur	•
Enceinte de la cuve de rinçage hygiénique	•
Système de lavage rotatif (supérieur + inférieur)	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Cannes d'aspiration pour bidon de produit externe [nombre]	2
Normes, labels et marquages	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX5	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
DIN SPEC 10534	•
WRAS	•
UKCA	•