

## G 7020 SC

Lave-vaisselle posable  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Tout sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ComfortPlus



Code EAN: 4002516488354 / Numéro de matériel: 11921400 /  
Ancien Numéro de matériel: 21702016F

| Type  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Lave-vaisselle posables   | •                                    |
| Lave-vaisselle 60 cm  | •                                    |
| Design  |                                      |
| Coloris du bandeau  | Blanc laqué                          |
| Type de bandeau de commande   | Panneau droit                        |
| Type de commande  | Touche de sélection de progr.        |
| Écran   | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran  | Blanc                                |
| MultiLingua   | •                                    |
| Confort   |                                      |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte                                       | ComfortClose                         |
| Affichage du temps restant  | •                                    |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                                    |
| Contrôle de fonctionnement  | Écran                                |
| Choix de la langue d'affichage  | •                                    |
| Efficacité et durabilité  |                                      |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | B                                    |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                                  |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,4                                  |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,64                                 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 64                                   |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,40                                 |
| Durée du programme ECO en minutes   | 199                                  |
| Classe d'émission sonore  | C                                    |
| Émissions sonores en dB(A)  | 45                                   |
| EcoFeedback   | •                                    |
| EcoPower Technology   | •                                    |
| Hygiène testée  | •                                    |
| Raccordement à l'eau chaude   | •                                    |
| Demi-charge   | •                                    |
| Qualité du résultat   |                                      |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •                                    |
| SensorDry   | •                                    |
| Séchage Turbothermic à air pulsé  | •                                    |
| Séchage actif par condensation  | •                                    |
| BrilliantGlassCare  | •                                    |
| Programmes de lavage  |                                      |
| QuickPowerWash  | •                                    |
| ECO   | •                                    |
| Automatic   | •                                    |
| Intensif 75 °C  | •                                    |
| PowerWash   | •                                    |
| Fragile   | •                                    |
| Extra silencieux 40 dB(A)   | •                                    |

## G 7020 SC

Lave-vaisselle posable  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.




Code EAN: 4002516488354 / Numéro de matériel: 11921400 /  
Ancien Numéro de matériel: 21702016F

|  |   |
|--|---|
| Nettoyage machine  | •   |
| <b>Options de lavage</b>   |   |
| IntenseZone  | •   |
| Programme Express  | •   |
| Extra propre   | •   |
| Séchage +  | •   |
| <b>Aménagement des paniers</b>   |   |
| Rangement des couverts   | Tiroir 3D MultiFlex   |
| Support pour tasses FlexCare   | 1   |
| Aménagement des paniers  | ComfortPlus   |
| Nombre de couverts   | 14  |
| <b>Sécurité</b>  |   |
| Système AquaSécurité   | •   |
| Indication de nettoyage de filtre  | •   |
| Sécurité enfants   | •   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>   |   |
| Largeur minimale de la niche en mm   | 600   |
| Largeur maximale de la niche en mm   | 600   |
| Hauteur minimale de la niche en mm   | 845   |
| Hauteur maximale de la niche en mm   | 880   |
| Profondeur de la niche en mm   | 600   |
| Largeur des appareils en mm  | 598   |
| Hauteur de l'appareil en mm  | 845   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 600   |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm   | 119,5   |
| Poids net en kg  | 56,0  |
| Puissance totale de raccordement en kW   | 2,00  |
| Tension en V   | 230   |
| Protection par fusible en A  | 10  |
| Nombre de phases   | 1   |
| Norme de fréquence électrique  | 50  |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm  | 1,50  |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm   | 1,50  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m   | 1,70  |
| <b>Langues affichage dispo.</b>  |   |
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua   | deutsch, english (GB),<br>español, français (FR),<br>italiano, nederlands,<br>português, türkçe |
| <b>Accessoires fournis</b>   |   |
| 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)   | •   |
| Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou<br>neuf paquets à un prix spécial | •   |

G 7020 SC

Lave-vaisselle posable  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)