

## G 7020 SC Front

Lave-vaisselle posable  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Tout sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ComfortPlus



Code EAN: 4002516488361 / Numéro de matériel: 11921410 / Ancien Numéro de matériel: 21702018F

Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	C
Émissions sonores en dB(A)	45
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•

G 7020 SC Front  
Lave-vaisselle posable  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.




Code EAN: 4002516488361 / Numéro de matériel: 11921410 /  
Ancien Numéro de matériel: 21702018F

Extra silencieux 40 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
<b>Options de lavage</b>	
IntenseZone	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ComfortPlus
Nombre de couverts	14
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	57,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial	•

G 7020 SC Front

Lave-vaisselle posable  
avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)