

## PDR 508 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance 8.0 kg 8.0 kg en 42 minminutes.



- Volume du tambour 130.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry



Code EAN: 4002516513506 / Numéro de matériel: 11922260 /  
Ancien Numéro de matériel: 52508352F

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Gamme	Performance
Façade	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogloss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	5,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min.	42
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	42
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	37
Commande	
Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable

## PDR 508 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance 8.0 kg 8.0 kg en 42 minminutes.



Code EAN: 4002516513506 / Numéro de matériel: 11922260 /

Ancien Numéro de matériel: 52508352F

Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Sélection facile de la langue	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	230V~ 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,99
Puissance totale de raccordement en kW	3,24
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 2</b>	
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	16
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	717
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	49,0
Poids brut en kg	54
Charge au sol maximale en N	920
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,76
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique	C

## PDR 508 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, Little Giants, chauffage électrique avec programmes particulièrement courts. Puissance 8.0 kg 8.0 kg en 42 minminutes.



Code EAN: 4002516513506 / Numéro de matériel: 11922260 /  
Ancien Numéro de matériel: 52508352F

Consommation annuelle d'énergie en kWh	609
Émission de bruit en dB(a) à pleine charge, programme standard Coton séchage normal	66
Durée du programme standard en min.	54
Principe de fonctionnement	Évacuation
Capacité de chargement en kg	8,0
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge / Gestion de l'énergie (option)	•
Module LAN/Wi-Fi (option)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•