

## PDR 510 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516491835 / Numéro de matériel: 11924260 / Ancien Numéro de matériel: 52510001EU

- Volume du tambour 180.00 l  
180.00 l, capacité de charge 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg 10.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	10,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	7,40
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	36
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	7,94
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	763
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1215

## PDR 510 ROP [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516491835 / Numéro de matériel: 11924260 / Ancien Numéro de matériel: 52510001EU

Dimension extérieure, largeur brute en mm	760
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	80
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	853
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•