

PDR 910 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516491859 / Numéro de matériel: 11924400 / Ancien Numéro de matériel: 52910001EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	10,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	7,40
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	36
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

- Volume du tambour 180.00 l
180.00 l, capacité de charge 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg 10.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele

PDR 910 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516491859 / Numéro de matériel: 11924400 / Ancien Numéro de matériel: 52910001EU

Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	7,94
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	763
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	760
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	80
Charge au sol maximale en N/m ²	853
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	182
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	36
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
Normes, labels et marquages	
CE	•

PDR 910 [EL]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.