

## PWM 511 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe avec vanne de vidange et M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



- Volume du tambour 100 l, capacité 11.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 50 %\*, Facteur G 370
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516491798 / Numéro de matériel: 11926520 /  
Ancien Numéro de matériel: 51511018EU

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	11,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	11,0
Volume du tambour en l	100
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss en inox	•
Application	
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,10
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,12
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	6,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	78,4
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,37
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	54
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	75,7
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,32
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	54
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•

## PWM 511 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe avec vanne de vidange et M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516491798 / Numéro de matériel: 11926520 /

Ancien Numéro de matériel: 51511018EU

Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour la restauration rapide	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Programmes pour les particuliers	•
Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	Sans bac à produits
Adaptateur de dosage de liquide breveté	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Type de chauffage	Chauffage externe
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance totale de raccordement en kW	0,90
Protection par fusible en A	10
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	845
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1214
Dimension extérieure, largeur brute en mm	750
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	917
Poids net en kg	148,0
Poids brut en kg	161
Charge au sol maximale en N	2577

## PWM 511 Self-Service [EH DV]

Lave-linge professionnel, chauffage externe avec vanne de vidange et M Touch Pro, pour les exigences des applications en libre service.



Code EAN: 4002516491798 / Numéro de matériel: 11926520 /

Ancien Numéro de matériel: 51511018EU

<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	61 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	2,80
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Surveillance de la température	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	96
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•