

PWM 909 [EL DP DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange et bac à produits, robinet de soutirage, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volume du tambour 80 l, capacité 9.0 kg
- 18 % de consommation d'eau en moins, 45 % de consommation d'énergie en moins*
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 44 % **, Facteur G518
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516492269 / Numéro de matériel: 11926620 / Ancien Numéro de matériel: 51909032EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	9,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	9,0
Volume du tambour en l	80
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,13
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	6,60
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	56,2

PWM 909 [EL DP DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange et bac à produits, robinet de soutirage, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516492269 / Numéro de matériel: 11926620 /

Ancien Numéro de matériel: 51909032EU

Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,20
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	59,3
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,23
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	45
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	49,7
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	0,82
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	52,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,14
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	47
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Vitesse d'essorage en tr/min.	1300
Facteur g	518
Heures de fonctionnement testées	30000

Commande

Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

Programmes base/groupes act.

Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour la restauration rapide	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•

PWM 909 [EL DP DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange et bac à produits, robinet de soutirage, M Touch Pro Plus – programmable.

Code EAN: 4002516492269 / Numéro de matériel: 11926620 /

Ancien Numéro de matériel: 51909032EU

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Programmes pour les particuliers	•
Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,95
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau recyclée (option) [nombre]	1 x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	733
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	718
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1214
Dimension extérieure, largeur brute en mm	750
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	817
Poids net en kg	140,0
Poids brut en kg	152
Charge au sol maximale en N/m ²	2421
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	65 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,30
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
EcoSpeed	•
Surveillance de la température	•
Point de prélèvement du bain lessiviel	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95

PWM 909 [EL DP DD ST]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange et bac à produits, robinet de soutirage, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516492269 / Numéro de matériel: 11926620 / Ancien Numéro de matériel: 51909032EU

Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	2
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	204
Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	33
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	43
Carrés microfibrés, 100 g [nombre]	55
Franges microfibrés, 150 g [nombre]	35
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•