

## APWM 017

Support de la pompe de dosage  
avec fond incliné pour vidange résiduelle complète des récipients de liquides.



- Convient au montage du boîtier de pompe doseuse DOS G2
- Convient au montage de l'unité de pompe doseuse DOS GP3
- Avec 4 roulettes pivotantes pour une mobilité maximale.
- Convient au montage des pompes de dosage Brightwell et APWM 054

Code EAN: 4002516501404 / Numéro de matériel: 11933700 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510017EU

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produit/accessoire	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•

APWM 017

Support de la pompe de dosage

avec fond incliné pour vidange résiduelle complète des récipients de liquides.



Code EAN: 4002516501404 / Numéro de matériel: 11933700 /

Ancien Numéro de matériel: 59510017EU

PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1030
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1000
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	371
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1152
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	413
Poids net [kg]	9,00
Poids brut en kg	10,00