

APWM 065

Débitmètre à hélice

pour déterminer le volume d'eau exact à l'entrée.



Code EAN: 4002516502180 / Numéro de matériel: 11935030 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510065D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produit/accessoire</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6243	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Débitmètre à hélice	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	60
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	85
Poids net [kg]	0,60
Poids brut en kg	0,70