

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange spécialement pour les exigences en Facility Management. Capacité 6.0 kg .



- Volume du tambour 57 l, capacité 6.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select
- Nettoyage en profondeur – programmes spéciaux pour fauberts
- Évacuation des saletés – Essorage préalable breveté \*

\* Brevet : EP 2 003 236 B1

Code EAN: 4002516546870 / Numéro de matériel: 11947230 / Ancien Numéro de matériel: 51506161F

### Design et modèle

Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	Performance
Façade	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	6,0
Volume du tambour en l	57
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•

### Application

Convient au Facility Management	•
---------------------------------	---

### Performances

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	8,70
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,17
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	8,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	52,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,00
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	1,40
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	49,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,36
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	52
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	20
Vitesse d'essorage en tr/min.	1400
Facteur g	535

### Commande

Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	96
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Sélection facile de la langue	•

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange spécialement pour les exigences en Facility Management. Capacité 6.0 kg .



Code EAN: 4002516546870 / Numéro de matériel: 11947230 /  
Ancien Numéro de matériel: 51506161F

<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	4,60
Puissance totale de raccordement en kW	4,80
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffe en kW	2,30
Puissance totale de raccordement en kW	2,50
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange avec filtre fin	DN 22
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	99,0
Poids brut en kg	104
Charge au sol maximale en N	2820
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Rinçage désinfectant	•
EcoSpeed	•
Technique avec nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	95

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange spécialement pour les exigences en Facility Management. Capacité 6.0 kg .



Code EAN: 4002516546870 / Numéro de matériel: 11947230 /  
Ancien Numéro de matériel: 51506161F

### Possibilités de raccordement

Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
WiFiConn@ct	•

### Capacités

Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]	31
Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]	27
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	50
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	35

### Normes, labels et marquages

CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•