

KS 4783 ED

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côte-à-côte parfaite.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
- Ajust. flex. enceinte réfrig. pr grands récipients – FlexiBoard
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean



Code EAN: 4002516515791 / Numéro de matériel: 11949630 / Ancien Numéro de matériel: 36478350EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	•
<b>Design</b>	
Coloris de la carrosserie	Argent
Couleur de la façade	Inox CleanSteel
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
Espace intérieur XL	•
SoftClose	•
Dispositif d'ouverture de porte	Poignée EasyOpen
<b>Commande</b>	
Panneau de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
<b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes	6
dont divisibles (FlexiBoard)	1
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	5
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	122,60
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,33
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme sonore pour la température de la zone de congélation	•
Alarme sonore pour la température	•
Alarme de porte visuelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur des appareils en mm	600

KS 4783 ED

Réfrigérateur posable

avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côte-à-côte parfaite.




Code EAN: 4002516515791 / Numéro de matériel: 11949630 /  
Ancien Numéro de matériel: 36478350EU1

Hauteur de l'appareil en mm	1850
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	66,8
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	399
Zone de congélation 4 étoiles en l	0
Volume total utile en l	399
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	36
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•


## KS 4783 ED

Réfrigérateurposable


avec DailyFresh et un max de confort pour la combinaison côte-à-côte parfaite.



KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation (footnote\*) (installation drawings)




K4776ED, KS4783ED, FN4772E, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)




KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote\*)



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)