

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange et le bac à produits, M Touch Pro, pour les applications marines.



- Volume du tambour 100 l 100 l, charge maximale 11.0 kg 11.0 kg
- 14 % de consommation d'eau en moins, 50 % de consommation d'énergie en moins*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 50 % **, Facteur G370
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516519775 / Numéro de matériel: 11959810 / Ancien Numéro de matériel: 51511013SOM

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	11,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	11,0
Volume du tambour en l	100
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,10
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,12
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	6,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	78,4
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,37
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	57
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	75,7
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,32
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	52
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	67,8
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	0,87
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	68,3
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,13
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	33

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange et le bac à produits, M Touch Pro, pour les applications marines.



Code EAN: 4002516519775 / Numéro de matériel: 11959810 / Ancien Numéro de matériel: 51511013SOM

Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	54
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	370
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour la restauration rapide	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Programmes pour les particuliers	•
Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 440V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	6,05
Puissance totale de raccordement en kW	6,30
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 480V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	7,20
Puissance totale de raccordement en kW	7,45

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange et le bac à produits, M Touch Pro, pour les applications marines.

Code EAN: 4002516519775 / Numéro de matériel: 11959810 /
Ancien Numéro de matériel: 51511013SOM

Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3 AC 400V 60 HZ
Puissance de chauffe en kW	5,00
Puissance totale de raccordement en kW	5,25
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau recyclée (option) [nombre]	1 x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	818
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1214
Dimension extérieure, largeur brute en mm	750
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	917
Poids net en kg	154,0
Poids brut en kg	167
Charge au sol maximale en N/m ²	2636
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	61 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,80
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	91
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange et le bac à produits, M Touch Pro, pour les applications marines.



Code EAN: 4002516519775 / Numéro de matériel: 11959810 /
Ancien Numéro de matériel: 51511013SOM

VDE

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

EAC

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•

•