

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange  
bac à produits, M Touch Pro Plus programmable, pour les applications marines.



- Volume du tambour 80 l, capacité 9,0 kg
- 18 % de consommation d'eau en moins, 45 % de consommation d'énergie en moins\*
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 44 % \*\*, Facteur G518
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

\*\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516519805 / Numéro de matériel: 11959840 / Ancien Numéro de matériel: 51909011SOM

| Design et modèle   |                  |
|--|------------------|
| Modèle   | Lave-linge Front |
| Gamme  | Performance Plus |
| Façade   | Inox             |
| Coloris du bandeau   | Inox             |
| Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg                         | 9,0              |
| Rapport de remplissage   | 1:9              |
| Capacité de chargement en kg   | 9,0              |
| Volume du tambour en l   | 80               |
| Ouverture de porte [Ø] en mm   | 370              |
| Angle d'ouverture de porte en degrés   | 180              |
| Charnière de porte   | droite           |
| Verrouillage de porte automatique  | •                |
| Moteur synchrone sans entretien  | •                |
| Tambour Hydrogliss   | •                |
| Application  |                  |
| Convient à une utilisation offshore  | •                |
| Convient à la marine   | •                |
| Performances   |                  |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide               | 6,30             |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide         | 0,13             |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude               | 6,60             |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude       | 0,03             |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide                             | 56,2             |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide                       | 1,20             |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide                          | 49               |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude                             | 59,3             |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude                       | 0,23             |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude                          | 45               |
| Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide       | 49,7             |
| Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide | 0,82             |
| Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide                      | 34               |
| Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude       | 52,0             |
| Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude | 0,14             |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO    | 32               |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en %  | 47               |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %  | 44               |

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange  
bac à produits, M Touch Pro Plus programmable, pour les applications marines.



Code EAN: 4002516519805 / Numéro de matériel: 11959840 /  
Ancien Numéro de matériel: 51909011SOM

|   |                     |
|---|---------------------|
| Vitesse d'essorage en tr/min.   | 1300                |
| Facteur g   | 518                 |
| Heures de fonctionnement testées  | 30000               |
| <b>Commande</b>   |                     |
| Type de commande  | M Touch Pro Plus    |
| Possibilité de programmation  | Programmation libre |
| Départ différé max. en h  | Sélection libre     |
| Affichage du temps restant  | •                   |
| Affichage de déroulement de programme                                     | •                   |
| Langues d'affichage paramétrables   | •                   |
| <b>Programmes base/groupes act.</b>                                       |                     |
| Programmes de base  | •                   |
| Programmes pour l'hôtellerie et la restauration                           | •                   |
| Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés | •                   |
| Programmes pour le Facility Management                                    | •                   |
| Programmes pour les laveries  | •                   |
| Programmes pour les foyers et les logements individuels                   | •                   |
| Programmes pour le nettoyage des textiles                                 | •                   |
| Programmes pour les laveries et les pressings                             | •                   |
| Programmes pour les artisans  | •                   |
| Programmes pour les pompiers et les services de secours                   | •                   |
| Programmes pour les haras/centres équestres/écuries                       | •                   |
| Programmes pour les universités, les crèches et les écoles                | •                   |
| Programmes pour les hôpitaux  | •                   |
| Programmes pour la restauration rapide                                    | •                   |
| Programmes pour les campings  | •                   |
| Programmes pour les clubs de sport  | •                   |
| Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness    | •                   |
| Programmes pour les particuliers  | •                   |
| Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires           | •                   |
| <b>Dosage</b>   |                     |
| Bac à produits  | 3 compléments       |
| Adaptateur de dosage flexible (option)                                    | •                   |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]                         | 6                   |
| Détection de jauge vide   | •                   |
| <b>Raccordement électr. standard</b>                                      |                     |
| Type de chauffage   | Électrique          |
| Raccordement électrique   | 3 AC 440V 60HZ      |
| Puissance de chauffe en kW  | 6,05                |
| Puissance totale de raccordement en kW                                    | 6,30                |
| Protection par fusible en A   | 16                  |
| <b>Variante de tension possible 1</b>                                     |                     |
| Raccordement électrique   | 3 AC 480V 60HZ      |
| Puissance de chauffe en kW  | 7,20                |
| Puissance totale de raccordement en kW                                    | 7,45                |
| Protection par fusible en A   | 16                  |
| <b>Variante de tension possible 2</b>                                     |                     |
| Raccordement électrique   | 3 AC 400V 60 HZ     |

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange  
bac à produits, M Touch Pro Plus programmable, pour les applications marines.

Code EAN: 4002516519805 / Numéro de matériel: 11959840 /  
Ancien Numéro de matériel: 51909011SOM

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Puissance de chauffe en kW                           | 5,00                       |
| Puissance totale de raccordement en kW               | 5,25                       |
| Protection par fusible en A                          | 16                         |
| <b>Raccordement à l'eau/vidange</b>                  |                            |
| Eau froide [nombre]                                  | 1x 1/2" avec raccord 3/4"  |
| Eau chaude [nombre]                                  | 1x 1/2" avec raccord 3/4"  |
| Eau recyclée (option) [nombre]                       | 1 x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Pompe de vidange                                     | DN 22                      |
| <b>Dimensions et poids</b>                           |                            |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm            | 1020                       |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm            | 700                        |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm         | 718                        |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm            | 1214                       |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm            | 750                        |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm         | 817                        |
| Poids net en kg                                      | 146,0                      |
| Poids brut en kg                                     | 158                        |
| Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>           | 2480                       |
| <b>Valeurs d'émissions</b>                           |                            |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste    | 65 dB(A) re 20 µPa         |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h           | 2,30                       |
| <b>Équipement</b>                                    |                            |
| Essorage préalable breveté                           | •                          |
| Traitement des lavettes                              | •                          |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel                | •                          |
| Rinçage désinfectant                                 | •                          |
| EcoSpeed   | •                          |
| Surveillance de la température                       | •                          |
| Résistance spéciale                                  | •                          |
| Contrôle de capacité automatique+                    | •                          |
| Débitmètre   | •                          |
| Ajouter du linge                                     | •                          |
| Sélection de programme via cadre couleur             | •                          |
| Accessoires indépendants de l'appareil               | •                          |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                      |                            |
| Taux de recyclage en %                               | 95                         |
| <b>Possibilités de raccordement</b>                  |                            |
| Monnayeur (option)                                   | •                          |
| Interface optique pour l'accès SAV                   | •                          |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | •                          |
| LAN  | •                          |
| Wi-Fi  | •                          |
| Boîtier de connexion                                 | •                          |
| <b>Capacités</b>                                     |                            |
| Masques respiratoires [nombre]                       | 13                         |
| Casques de protection [nombre]                       | 2                          |
| Combinaisons [nombre]                                | 1                          |
| Survestes [nombre]                                   | 2                          |
| Couettes synthétiques [nombre]                       | 1                          |
| Oreillers synthétiques [nombre]                      | 2                          |
| Couettes plumes [nombre]                             | 1                          |

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique, avec pompe de vidange  
bac à produits, M Touch Pro Plus programmable, pour les applications marines.



Code EAN: 4002516519805 / Numéro de matériel: 11959840 /  
Ancien Numéro de matériel: 51909011SOM

|   |     |
|---|-----|
| Oreillers plumes [nombre]                         | 2   |
| Torchons, 22 g [nombre]                           | 204 |
| Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre]          | 42  |
| Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre]          | 33  |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]     | 66  |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]     | 43  |
| Carrés microfibres, 100 g [nombre]                | 55  |
| Franges microfibres, 150 g [nombre]               | 35  |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre]           | 2   |
| <b>Normes, labels et marquages</b>                |     |
| CE  | •   |
| VDE-CEM   | •   |
| VDE   | •   |
| Protection contre les projections d'eau IP X4     | •   |
| DEEE  | •   |
| EAC   | •   |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | •   |