

## PDR 910 [EL SOM]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande programmable M Touch Pro pour les applications marines.



- Volume du tambour 180.00 l  
180.00 l, capacité de charge 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg 10.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele

Code EAN: 4002516523369 / Numéro de matériel: 11966870 / Ancien Numéro de matériel: 52910012SOM

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	10,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	7,40
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	44
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 440V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,18
Puissance totale de raccordement en kW	5,50
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 480V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	6,14
Puissance totale de raccordement en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3 AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	4,26
Puissance totale de raccordement en kW	4,60
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700

## PDR 910 [EL SOM]

Sèche-linge professionnel à évacuation, chauffage électrique avec commande programmable M Touch Pro pour les applications marines.



Code EAN: 4002516523369 / Numéro de matériel: 11966870 / Ancien Numéro de matériel: 52910012SOM

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	763
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	760
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	80
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	853

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90

### Équipement

Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•

### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	182
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	36
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2

### Normes, labels et marquages

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
EAC	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•