

B 4826 FashionMaster
Système de repassage vapeur
écran et soufflerie de table à repasser à 2 niveaux pour des résultats parfaits.



- Montage/Démontage pratique – 1-2-Lift-System
- Repassage facilité avec 2ème niveau de puissance du ventilateur
- Excellents résultats grâce à la table de repassage active
- Résultats de qualité pro et pression vapeur de 4.0 bar
- Répartition uniforme de la vapeur – semelle alvéolaire Miele

Code EAN: 4002516527190 / Numéro de matériel: 11978130 / Ancien Numéro de matériel: 13482621F

| Design | |
|--|------------------------|
| Coloris du fer à repasser | anthracite/blanc lotus |
| Coloris de la housse de repassage | Framboise |
| Repassage parfait | |
| Semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille | • |
| Pression de vapeur en bar | 4,0 |
| Quantité de vapeur en g/min | 100 |
| Vapeur verticale | • |
| Vapeur à partir du niveau de température | 2 |
| Diffusion de vapeur | • |
| Vapeur constante | • |
| Table de repassage active (fonctions aspiration et soufflerie) | • |
| Fonction aspiration | • |
| 2e niveau de puissance du ventilateur | • |
| Semelle anti-adhésive | • |
| Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus | • |
| Gain de temps | |
| Capacité du réservoir d'eau en l | 1,25 |
| Réservoir d'eau amovible | • |
| Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu | • |
| Repassage de plusieurs couches | • |
| Confort d'utilisation | |
| Tout-en-un | • |
| 1-2-Lift-System | • |
| Hauteur de la table réglable en continu à l'aide d'un ressort à gaz au mm près | 830-1020 |
| Roulettes qui protègent le sol | • |
| Table de repassage ComfortZone | • |
| Activation et arrêt automatique du ventilateur | • |
| Ventilateur avec fonction mémoire | • |
| Plusieurs langues disponibles | • |
| Première mise en service guidée | • |
| Détartrage guidé | • |
| Détartrage automatique | • |
| Rinçage automatique | • |
| Compartiment de rangement pour le fer à repasser | • |
| Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires | • |
| Sécurité | |
| Fonction CoolDown (refroidissement) | • |
| Fonction arrêt automatique (AutoOff) | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions en mm (largeur) | 470 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 970 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 1480 |
| Dimensions en mm (largeur), repliée | 470 |
| Dimensions en mm (hauteur), repliée | 1280 |
| Dimensions en mm (profondeur), repliée | 370 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |

B 4826 FashionMaster

Système de repassage vapeur

écran et soufflerie de table à repasser à 2 niveaux pour des résultats parfaits.



Code EAN: 4002516527190 / Numéro de matériel: 11978130 /
Ancien Numéro de matériel: 13482621F

Accessoires fournis

Semelle anti-adhésive

•

Tige guide-fil

•

Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau

•

Pastilles détartrantes

•

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english
(US), español, français,
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,