


DAS 4640
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch




- Combinaison parfaite avec les tables de cuisson Con@ctivity
- Design simple : panneau en verre transparent largeur 60 cm
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

Modèle et design	
Coloris	verre/transpar.
Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 31-P, DKF 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Niveaux Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	27,4
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	600

DAS 4640
Hotte murale
pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch




Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	37,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	64,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	23,0
Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	31,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	50,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	160
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	260
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	405
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	580
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	50,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	61,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	27,0
Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	37,0
Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Verre securit	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	561
Hauteur du fût en mm	68
Profondeur du fût en mm	307
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•

DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
--	-----

Nombre de phases	1
------------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,08
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
--	---

Gabarit de montage	•
--------------------	---


Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch



DAS4640, Installation drawings