

Classic C1 Parquet XL - SBAF5

Aspirateur traîneau

Doté d'une brosse efficace et douce pour parquets fragiles.



- Puissance d'aspiration maximale – 800 W
- Utilisable sur tout type de sols: brosse universelle
- Brosse Parquet Twister XL : soin des sols fragiles et très maniable
- Très léger : 5,8 kg avec accessoires d'aspiration
- Le tube télescopique Comfort permet de régler la hauteur.

Code EAN: 4002516553861 / Numéro de matériel: 12029820 / Ancien Numéro de matériel: 41BAF532CE

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Classic C1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SBAF5
Couleur de l'appareil	Gris graphite
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six niveaux
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Poignée XXL	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort Compact
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	un côté
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	800
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	9
Longueur câble en m	5,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	800
Volume en dB	79,0
Largeur en mm	463
Hauteur en mm	221
Poids en kg	5,5
Accessoires fournis	
Trois accessoires	sur VarioClip
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 400-3 parquet Twister XL
Brosse SBD 355-3	•
Brosse pour parquets Twister XL SBB 400-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non
Bon d'achat pour sac à poussière	•