

Compact C2 Flex - SDRF5

Aspirateur traîneau

avec système compact pour un rangement dans un espace réduit.



- Utilisable sur tout type de sols: brosse universelle
- Moteur Power Efficiency avec un rendement amélioré
- Le filtre AirClean+ retient même les particules les plus petites
- Suceur long flexible pour nettoyer les espaces étroits
- Léger : 6,5 kg avec accessoires d'aspiration

Code EAN: 4002516553793 / Numéro de matériel: 12030340 / Ancien Numéro de matériel: 41DRF530CE

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Compact C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SDRF5
Couleur de l'appareil	Pétrole
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six niveaux
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Poignée XXL	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort Compact
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	des deux côtés Compact
Enrouleur automatique Comfort	•
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	890
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	11
Longueur câble en m	7,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean FJM
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	79,0
Largeur en mm	425
Hauteur en mm	230
Poids en kg	6,5
Accessoires fournis	
Trois accessoires	sur VarioClip
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat extra long, flexible SFD 20	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre AirClean Plus
Brosse de nettoyage	Non