

Complete C3 Parquet XL

Aspirateur traîneau

Un rayon d'action record de 12 m grâce à son rayon flexible extra long



- Brosse Parquet Twister XL : soin des sols fragiles et très maniable
- Le filtre AirClean+ retient même les particules les plus petites
- Rayon d'action de 12 m pour aspirer aisément de grandes surfaces
- Moteur Power Efficiency avec un rendement amélioré
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires fournis

Code EAN: 4002516554745 / Numéro de matériel: 12031770 / Ancien Numéro de matériel: 41GSF532CE

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Complete C3
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SGSF5
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	890
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Dynamic Drive	•
Rayon d'action en m	12
Longueur câble en m	8,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	78,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,3
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 400-3 parquet Twister XL
Brosse SBD 365-3	•
Brosse pour parquets Twister XL SBB 400-3	•
Filtre	Filtre AirClean Plus
Brosse de nettoyage	Non
Bon d'achat pour sac à poussière	•

Miele

Complete C3 Parquet XL

Aspirateur traîneau

Un rayon d'action record de 12 m grâce à son rayon flexible extra long