

Complete C2 Hardfloor - SFRF5  
Aspirateur traîneau  
Idéal pour le nettoyage des sols durs fragiles.



- Aspiration basse consommation – 890 W
- Utilisable sur tout type de sols: brosse universelle
- Idéal pour les sols durs grâce à sa brosse dédiée
- Le filtre AirClean+ retient même les particules les plus petites
- Hauteur adaptable : tube télescopique inox

Code EAN: 4002516555490 / Numéro de matériel: 12034750 / Ancien Numéro de matériel: 41FRF530CE

<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Complete C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SFRF5
Couleur de l'appareil	Bleu turquin
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six niveaux
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	890
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	10
Longueur câble en m	6,5
<b>Système de filtration</b>	
Type sac aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	80,0
Largeur en mm	487
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,0
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 235-3 brosse pour sols durs
Brosse SBD 355-3	•
Brosse pour sols durs SBB 235-3	•
Filtre	Filtre AirClean Plus
Brosse de nettoyage	Non