## Miele

Complete C2 Flex - SFAF5 Aspirateur traîneau avec un moteur efficace pour une aspiration basse consommation



- Puissance d'aspiration maximale – 890 W
- Utilisable sur tout type de sols: brosse universelle
- Grande mobilité: rayon d'action 10m / 3 roulettes pivotantes 360°
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires fournis
- Suceur long flexible pour nettoyer les espaces étroits

Code EAN: 4002516555506 / Numéro de matériel: 12034770 / Ancien Numéro de matériel: 41FAF532CE

Ancien Numero de materiei: 4 FAF532GE	
Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Complete C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SFAF5
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six niveaux
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	890
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	10
Longueur câble en m	6,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	• Third y in Creat
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	80,0
Largeur en mm	487
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,0
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat extra long, flexible SFD 20	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non
DI 0000 de Nettoyage	INOII