

Complete C2 Parquet XL

Aspirateur traîneau

Doté d'une brosse efficace et douce pour parquets fragiles.



- Puissance d'aspiration maximale – 890 W
- Utilisable sur tout type de sols: brosse universelle
- Brosse Parquet Twister XL : soin des sols fragiles et très maniable
- Le filtre AirClean+ retient même les particules les plus petites
- Hauteur adaptable : tube télescopique inox

Code EAN: 4002516556510 / Numéro de matériel: 12034790 /
Ancien Numéro de matériel: 41FRF532CE

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Complete C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SFRF5
Modèle et design	
Coloris	Gris graphite
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six niveaux
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	10
Longueur câble en m	6,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	80,0
Largeur en mm	487
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,0
Puissance nominale en W	890
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 400-3 parquet Twister XL
Brosse SBD 355-3	•
Brosse pour parquets Twister XL SBB 400-3	•
Filtre	Filtre AirClean Plus
Brosse de nettoyage	Non