

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



- Performance de nettoyage max.* : 285 assiettes/h
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par cycle
- Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
- Le bon programme – des solutions adaptées à votre vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516576020 / Numéro de matériel: 12065570 /
Ancien Numéro de matériel: 61040001NWE

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Gamme	MasterLine
Modèle	Speed
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Couvercle	Blanc lotus
Parois latérales	Blanc lotus
Paroi arrière	Galvanisé
Application	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions de famille	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	8
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage assiettes/h	285
Performance de nettoyage paniers/h	15
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	M Touch Basic
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programme de lavage [nombre]	9
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Code EAN: 4002516576020 / Numéro de matériel: 12065570 /
Ancien Numéro de matériel: 61040001NWE

Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par rinçage en l	17,50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Réglage en hauteur maximum en mm	60,00
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve utile, hauteur en mm	559
Cuve utile, largeur en mm	536
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	75
Poids brut en kg	85
Charge au sol maximale en N/m ²	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	1,44
Programmes	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Plastiques	•
Intensif	•

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée
avec paniers pour l'hôtellerie, les crèches et la petite restauration



Code EAN: 4002516576020 / Numéro de matériel: 12065570 /

Ancien Numéro de matériel: 61040001NWE

Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	sans
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace	•
Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•