

## PFD 404 [WB Hygiène]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée  
avec paniers pour hôpitaux, crèches, maisons de retraite



- Performance de nettoyage max.\* : 456 assiettes/h ou 24# paniers/h#Z
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Utilisation simple et sûre – Ouverture de porte automatique
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516576174 / Numéro de matériel: 12065720 / Ancien Numéro de matériel: 61040410NWE

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Gamme	MasterLine
Modèle	Hygiène
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Galvanisé
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux pensions de famille	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient à la restauration rapide	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	85
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	12
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

## PFD 404 [WB Hygiene]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée  
avec paniers pour hôpitaux, crèches, maisons de retraite



Code EAN: 4002516576174 / Numéro de matériel: 12065720 /  
Ancien Numéro de matériel: 61040410NWE

Utilisation toutes langues

### Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,90

### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

### Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve utile, hauteur en mm	559
Cuve utile, largeur en mm	536
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	78
Poids brut en kg	88
Charge au sol maximale en N	1200

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44

### Programmes

Universel  
Super court

•  
•

## PFD 404 [WB Hygiene]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée  
avec paniers pour hôpitaux, crèches, maisons de retraite



Code EAN: 4002516576174 / Numéro de matériel: 12065720 /  
Ancien Numéro de matériel: 61040410NWE

Court	•
Hygiène	•
Hygiène Plus	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
<b>Équipement</b>	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Verrouillage de porte, protégé par un code	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•