

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée
avec paniers pour hôpitaux, crèches, maisons de retraite



- Performance de nettoyage max.* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Résultats de séchage optimaux avec leséchage DryPlus
- Manipulation simple et sûre grâce au dosage automatique
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516576266 / Numéro de matériel: 12065810 / Ancien Numéro de matériel: 61040582NWE

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Gamme	MasterLine
Modèle	Hygieneair
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Couvercle	Blanc lotus
Parois latérales	Blanc lotus
Paroi arrière	Galvanisé
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	85
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage assiettes/h avec Dry+	104
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	12
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée
avec paniers pour hôpitaux, crèches, maisons de retraite



Code EAN: 4002516576266 / Numéro de matériel: 12065810 /

Ancien Numéro de matériel: 61040582NWE

Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve utile, hauteur en mm	559
Cuve utile, largeur en mm	536
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	79
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m ²	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44
Programmes	
Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Hygiène Plus	•

PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée
avec paniers pour hôpitaux, crèches, maisons de retraite



Code EAN: 4002516576266 / Numéro de matériel: 12065810 /
Ancien Numéro de matériel: 61040582NWE

Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen, Séchage Dry+
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides	•
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides avec affichage de niveau	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Verrouillage de porte, protégé par un code	•
Temps de maintien en température réglable	•
Temps de séchage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•