

CM 5300

Machine à café autonome

tout le plaisir de la dégustation avec la fonction OneTouch for Two.



- Une mousse de lait onctueuse pour votre café – Cappuccinatore
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage

Code EAN: 4002516578772 / Numéro de matériel: 12074500 / Ancien Numéro de matériel: 29530020F

Construction et design	
Machine à café avec système de grains	•
Coloris	Noir obsidien
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité totale des réservoirs à grains en g	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du récipient pour capsules usagées (pièces)	6
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Spécialités de boissons	
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•

CM 5300

Machine à café autonome

tout le plaisir de la dégustation avec la fonction OneTouch for Two.



Code EAN: 4002516578772 / Numéro de matériel: 12074500 /
Ancien Numéro de matériel: 29530020F

Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	13,5
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur des appareils en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
Accessoires fournis	
Pastilles détartrantes	•
Pastilles de nettoyage	•
Langues d'affichage disponibles	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,