

H 7365 BP

Four multifonctions

design noir élégant avec thermosonde filaire et pyrolyse.



- Grand affichage en texte clair avec commandes par capteur – DirectSensor
- Effort de nettoyage minimal – Équipement de pyrolyse & PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – Fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home



Code EAN: 4002516610960 / Numéro de matériel: 12101880 /

Ancien Numéro de matériel: 22736525F

Informations générales	
Référence du modèle	H 7365 BP
Référence mat. du fabricant	12101880
Numéro EAN	4002516610960
Segment marketing	Gold
Modèle et design	
BlackLine	•
Modèle et design	
Four encastrable	•
Couleur	Noir obsid.
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Thermosonde	avec fil
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Rôtissage automatique	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Fonctions spéciales	•
Gril	•
Chaleur tournante Eco	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•

H 7365 BP

Four multifonctions

design noir élégant avec thermosonde filaire et pyrolyse.



Code EAN: 4002516610960 / Numéro de matériel: 12101880 /


Ancien Numéro de matériel: 22736525F

Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
Générateur vapeur, puissance en kW	1,10
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	0,3
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Type de fiche	Prise Schuko avec mise à terre
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50


H 7365 BP

Four multifonctions


design noir élégant avec thermosonde filaire et pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings